

活性碳過濾器 MS4N-LFX 訂貨編號: 527700

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
冷凝水排放裝置	全自動 手動旋轉 半自動
結構特點	活性碳過濾器
保護罩	塑膠濾杯保護罩 整合金屬濾杯
工作壓力	0 bar...14 bar
乾淨空氣等級的最大標準流量	360 l/min
認證	c UL us - 認證 (OL)
工作介質	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
介質溫度	5 °C...30 °C
殘餘含油量	0.003 mg/m³
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
材料說明	RoHS 合規
過濾器材料	活性碳
外殼材質	壓鑄鋁