

緩啓動閥
MS4N-DL
訂貨編號: 527712

FESTO



資料表

特性	值
排氣功能	具有節流選項
驅動方式	氣動
安裝位置	可選
手動裝置	無
結構特點	活塞閥座
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	直接
嚮導氣源	外部
流向	不可逆
閥功能	2/2
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	為 G1/4 準備 為 G1/8 準備 透過壓力感測器 具有壓力錶
工作壓力	4 bar...14 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	1000 l/min...2000 l/min
認證	c UL us - 認證 (OL)
防爆	區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
ATEX 防塵類別	II 2D
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	213 g
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要：
材料說明	RoHS 合規

特性	值
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁