


# 調壓閥整合安裝

## LRB-1/4-D-7-O-K3-MINI

訂貨編號: 528968

FESTO



### 資料表

| 特性                      | 值                                   |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 尺寸                      | Mini                                |
| 系列                      | D                                   |
| 控制鎖                     | 可鎖定旋轉手柄                             |
| 安裝位置                    | 可選                                  |
| 結構特點                    | 直動式膜片調壓閥<br>具有貫穿進氣                  |
| 控制器功能                   | 輸出壓力常數<br>具有主壓力補償功能<br>具有二級排氣       |
| 壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）       | 為 G1/8 準備                           |
| 工作壓力                    | 0.1 Mpa...1.6 Mpa<br>1 bar...16 bar |
| 壓力調節範圍 MPa              | 0.05 Mpa...0.7 Mpa                  |
| 壓力調整範圍                  | 0.5 bar...7 bar                     |
| 壓力調節範圍 psi              | 7.25 psi...101.5 psi                |
| 最大壓力遲滯                  | 0.02 Mpa<br>0.2 bar<br>2.9 psi      |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 1800 l/min                          |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| 輸出的空氣純淨度等級              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                      |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                      |
| 產品重量                    | 1090 g                              |
| 安裝方式                    | 具有附件                                |
| 氣動介面，氣口 1               | G1/4                                |
| 氣動介面，氣口 2               | G1/4                                |
| 底座材質                    | 壓鑄鋅                                 |
| 控制面板材料                  | PA                                  |
| 密封件材質                   | NBR                                 |
| 外殼材質                    | 壓鑄鋅                                 |