


力矩補償器
FKC-8/12
訂貨編號: 529350

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	8/12
徑向偏差 +/-	2.5 mm
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
力方向 +/- 的最大容許短期負載	1100 N
+/- 力方向上允許的最大長期負載	550 N
產品重量	29.3 g
材料說明	RoHS 合規
接頭材質	加強型聚醯胺
球頭螺栓材質	高質合金鋼
板材料	精製鋁合金