

油霧器
MS4-LOE-1/8-R
訂貨編號: 529413

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
系列	MS
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
結構特點	標準比例油霧器
最大貯油量	30 cm ³
保護罩	塑膠濾杯保護罩
工作壓力	1 bar...12 bar
油霧器功能的最小流量	40 l/min
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	1100 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...60 °C
油黏度	ISO VG 32
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	194 g
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
氣動介面, 氣口 1	G1/8
氣動介面, 氣口 2	G1/8
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	PC