

**過濾器**  
**MS6-LF-1/2-CRV**  
訂貨編號: 529609

**FESTO**



**資料表**

| 特性                       | 值                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                       | 6                                       |
| 系列                       | MS                                      |
| 安裝位置                     | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| 過濾等級                     | 5 $\mu\text{m}$                         |
| 冷凝水排放裝置                  | 全自動<br>手動裝置, 非鎖定式                       |
| 結構特點                     | 燒結式過濾器, 具有冷凝液分離器                        |
| 保護罩                      | 塑膠濾杯保護罩                                 |
| 冷凝水分離程度                  | 75 %                                    |
| 工作壓力                     | 2 bar...12 bar                          |
| 標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化) | 3200 l/min                              |
| 工作介質                     | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:]<br>惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC                | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 儲存溫度                     | -10 °C...60 °C                          |
| 適合食品產業使用                 | 見補充材料說明                                 |
| 輸出的空氣純淨度等級               | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]        |
| 介質溫度                     | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                     | -10 °C...60 °C                          |
| 孔徑                       | 5 $\mu\text{m}$                         |
| 產品重量                     | 600 g                                   |
| 安裝方式                     | 管式安裝<br>具有附件<br>是否要:                    |
| 氣動介面, 氣口 1               | G1/2                                    |
| 氣動介面, 氣口 2               | G1/2                                    |
| 材料說明                     | RoHS 合規                                 |
| 密封件材質                    | NBR                                     |
| 過濾器材料                    | PE                                      |
| 外殼材質                     | 壓鑄鋁                                     |
| 碗罩材料                     | PC                                      |

| 特性    | 値   |
|-------|-----|
| 絶縁板材質 | POM |