


過濾器

MS6-LF-1/2-ERV-Z

訂貨編號: 529618

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
系列	MS
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	40 μm
冷凝水排放裝置	全自動 手動裝置, 非鎖定式
結構特點	燒結式過濾器, 具有冷凝液分離器
保護罩	塑膠濾杯保護罩
冷凝水分離程度	75 %
工作壓力	2 bar...12 bar
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	4100 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
孔徑	40 μm
產品重量	600 g
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
氣動介面, 氣口 1	G1/2
氣動介面, 氣口 2	G1/2
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
過濾器材料	PE
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	PC

特性	値
絶縁板材質	POM