

油霧器
MS6-LOE-1/2-U
訂貨編號: 529777

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
系列	MS
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
結構特點	標準比例油霧器
最大貯油量	80 cm ³
保護罩	整合金屬濾杯
工作壓力	1 bar...16 bar
油霧器功能的最小流量	50 l/min
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	7200 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...60 °C
油黏度	ISO VG 32
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	810 g
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要：
氣動介面，氣口 1	G1/2
氣動介面，氣口 2	G1/2
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金