


# 擺動手柄閥 VHEF-V-M52-M-G14

訂貨編號: 5300034

FESTO



## 資料表

| 特性                      | 值                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 閥功能                     | 五口二位，單穩態                                                   |
| 驅動方式                    | 手冊                                                         |
| 寬度                      | 20 mm                                                      |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 1200 l/min                                                 |
| 工作口                     | G1/4                                                       |
| 工作壓力                    | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-0.95 bar...10 bar                   |
| 結構特點                    | 活塞閘閥                                                       |
| 復位類型                    | 彈簧復位                                                       |
| 公稱通徑                    | 7 mm                                                       |
| 排氣功能                    | 具有節流選項                                                     |
| 使用說明                    | 僅手動驅動                                                      |
| 密封原理                    | 軟密封                                                        |
| 安裝位置                    | 可選                                                         |
| 嚮導類型                    | 直接                                                         |
| 流向                      | 可逆                                                         |
| 搭接                      | 正重疊                                                        |
| 最大開關頻率                  | 0.5 Hz                                                     |
| 防爆                      | 防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 1 - 低耐腐蝕能力                                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                                             |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                                             |
| 驅動扭矩                    | 0.6 Nm                                                     |
| 最大驅動力                   | 200 N                                                      |
| 驅動時的最大側向力               | 140 N                                                      |
| 產品重量                    | 240 g                                                      |

| 特性         | 值                    |
|------------|----------------------|
| 安裝方式       | 是否要:<br>面板式安裝<br>具通孔 |
| 氣動介面, 氣口 1 | G1/4                 |
| 氣動介面, 氣口 2 | G1/4                 |
| 氣動介面, 氣口 3 | G1/4                 |
| 氣動介面, 氣口 4 | G1/4                 |
| 氣動介面, 氣口 5 | G1/4                 |
| 材料說明       | RoHS 合規              |
| 蓋子材料       | 加強型聚醯胺               |
| 密封件材質      | NBR                  |
| 外殼材質       | 陽極氧化精製鋁合金            |
| 桿材料        | 加強型聚醯胺               |