


擺動手柄閥 VHEF-VT-B32-G14

訂貨編號: 5300039

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位閥，雙電控
驅動方式	手冊
寬度	20 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	870 l/min
工作口	G1/4
工作壓力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar
結構特點	提動座
公稱通徑	6 mm
排氣功能	具有節流選項
使用說明	僅手動驅動
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	鎖定式
嚮導類型	直接
流向	可逆
搭接	零重疊
最大開關頻率	0.5 Hz
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
驅動扭矩	1.9 Nm
解鎖扭矩	1 Nm
最大驅動力	200 N
驅動時的最大側向力	140 N

特性	值
產品重量	181 g
安裝方式	面板式安裝 具通孔 是否要:
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1/4
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	加強型聚醯胺
密封件材質	NBR
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
桿材料	加強型聚醯胺