

聯軸器  
**EAMC-40-66-11-11**  
訂貨編號: 530090

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                      |
|---------------------|------------------------|
| 安裝直徑 1              | 11 mm                  |
| 安裝直徑 2              | 11 mm                  |
| 尺寸                  | 40                     |
| 標稱長度                | 66 mm                  |
| 安裝位置                | 可選                     |
| 最大轉速                | 6500 1/min             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L         |
| 儲存溫度                | -25 °C...60 °C         |
| 相對空氣濕度              | 0 - 95%                |
| 環境溫度                | -25 °C...60 °C         |
| 慣性動量                | 42.3 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞的扭矩              | 21 Nm                  |
| 產品重量                | 139 g                  |
| 材料說明                | RoHS 合規                |