


減壓閥

MS6N-LR-1/2-D7-AS

訂貨編號: 531455

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
系列	MS
控制鎖	可鎖定旋轉手柄 可以用附件關閉
安裝位置	可選
結構特點	調壓閥，具有壓力錶
控制器功能	輸出壓力常數 具有主壓力補償功能 具有二級排氣
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	具有壓力錶
工作壓力	0.8 bar...20 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...12 bar
最大壓力遲滯	0.25 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	5500 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	730 g
安裝方式	面板式安裝 管式安裝 具有附件 是否要:
氣動介面，氣口 1	1/2 NPT
氣動介面，氣口 2	1/2 NPT
材料說明	RoHS 合規
控制面板材料	PA POM

特性	值
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁
膜片材質	NBR
絕緣板材質	POM