

過濾器

MS6N-LF-1/2-EUM

訂貨編號: 531556

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
系列	MS
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	40 μm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
結構特點	燒結式過濾器，具有冷凝液分離器
保護罩	整合金屬濾杯
冷凝水分離程度	75 %
工作壓力	0 bar...20 bar
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	4100 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
孔徑	40 μm
產品重量	820 g
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
氣動介面，氣口 1	1/2 NPT
氣動介面，氣口 2	1/2 NPT
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
過濾器材料	PE
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金
絕緣板材質	POM

