

快速連接插座
KD2-CK-4
訂貨編號: 531622

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	2.9 mm
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...12 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	82 l/min...130 l/min
標準化額定流量，符合 ISO 8778	88.9 l/min...140.9 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	16 g
氣動介面，氣口 1	適用於氣管外徑 6 mm 用於倒鉤接頭內徑 4 mm，具有管接螺帽
管接螺帽材料	陽極氧化鍛造鋁合金
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
彈簧材質	高合金不鏽鋼
外殼材質	鍍鎳黃銅
滾珠材料	高合金不鏽鋼
卡環材料	高合金不鏽鋼
閥體材質	黃銅
去鎖套筒材料	鍍鎳黃銅