

快速連接插頭
KS3-1/4-I
訂貨編號: 531669

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	4.95 mm
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...12 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	225 l/min...666 l/min
標準化額定流量，符合 ISO 8778	243.9 l/min...721.9 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
標稱扭矩	9.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 15%
產品重量	27 g
氣動介面，氣口 1	內螺紋 G1/4
材料說明	RoHS 合規
材質資訊	鍍鎳黃銅