


# 緩啟動閥

## MS6N-DE-3/8-V110

訂貨編號: 532043

FESTO



## 資料表

| 特性                      | 值                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 驅動方式                    | 電控                                           |
| 安裝位置                    | 可選                                           |
| 手動裝置                    | 鎖定式<br>按鈕式                                   |
| 結構特點                    | 活塞閥座                                         |
| 復位類型                    | 彈簧復位                                         |
| 嚮導類型                    | 嚮導驅動                                         |
| 嚮導氣源                    | 內嚮導                                          |
| 流向                      | 不可逆                                          |
| 閥功能                     | 2/2                                          |
| 開關位置指示器                 | 透過附件安裝                                       |
| 工作壓力                    | 4 bar...18 bar                               |
| b 值                     | 0.48                                         |
| C 值                     | 21.05 l/sbar                                 |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 5050 l/min                                   |
| 持續通電率                   | 100%                                         |
| 線圈的特性參數                 | 110 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 3.0 VA, 保持功率 2.4 VA |
| 認證                      | c UL - 認證 (OL)                               |
| 工作介質                    | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體     |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                        |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 適合食品產業使用                | 見補充材料說明                                      |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                               |
| 防護等級                    | IP65                                         |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                               |
| 產品重量                    | 680 g                                        |
| 電氣介面                    | 類型 C<br>插頭<br>符合 DIN EN 175301-803 標準<br>方形  |
| 訊號狀態顯示器                 | 透過附件安裝                                       |

| 特性        | 值                    |
|-----------|----------------------|
| 安裝方式      | 管式安裝<br>具有附件<br>是否要: |
| 氣動介面，氣口 1 | 3/8 NPT              |
| 氣動介面，氣口 2 | 3/8 NPT              |
| 材料說明      | RoHS 合規              |
| 密封件材質     | NBR                  |
| 外殼材質      | 壓鑄鋁                  |