

插頭
FBS-SUB-9-GS-DP-B
訂貨編號: 532216

FESTO



資料表

特性	值
寬度	20 mm
高度	62 mm
長度	61 mm
協定	PROFIBUS
操作員控制裝置	DIL 開關
附加功能	關閉輸出現場匯流排網段
產品重量	60 g
匯流排介面	2x 2 彈簧壓接端子
許用的電纜直徑	5 mm...10 mm
防護等級	IP65 IP67 在組裝好的狀態下 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	0 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	95 % 無冷凝
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺
管接螺帽材料	黃銅
螺絲材料	鋼
密封件材質	NBR