



真空產生器

VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1-A

訂貨編號: 532632

FESTO



資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	0.7 mm
網格尺寸	14 mm
消音器設計	開
安裝位置	可選
噴射器特徵	標準 高負壓
整合功能	噴射脈衝閥，氣動 開放式消音器
結構特點	T 型
最大吸取流量的操作壓力	3 bar
工作壓力	1 bar...8 bar
最大真空度時的工作壓力	4.4 bar
最大真空度	92 %
額定工作壓力	6 bar
針對大氣的最大吸氣流量	16.2 l/min
額定工作壓力下的供氣時間	1.5 s
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...60 °C
推薦的清潔/淨化	肥皂水
額定工作壓力下的聲壓度	65 dB(A)
環境溫度	0 °C...60 °C
最大緊固扭矩	0.5 Nm
產品重量	50 g
安裝方式	具通孔 透過 H 型導軌 具有附件
氣動介面，氣口 1	G1/8
氣動介面，氣口 3	開放式消音器
真空介面	G1/8

特性	值
連接螺紋材質	陽極氧化精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
進氣嘴材料	POM
外殼材質	加強型聚醯胺 POM (加強型)
消音器材料	PE
螺絲材料	鋼
發射器噴嘴材料	精製鋁合金