


真空產生器

VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

訂貨編號: 532641

FESTO



資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	0.95 mm
網格尺寸	14 mm
消音器設計	開
安裝位置	可選
噴射器特徵	標準 大吸氣量
手動裝置	按鈕式
整合功能	噴射脈衝閥, 氣動 電控開關閥 開放式消音器
結構特點	T 型
閥功能	2/2
最大吸取流量的操作壓力	5 bar
工作壓力	2 bar...8 bar
額定工作壓力	6 bar
針對大氣的最大吸氣流量	40.5 l/min
額定工作壓力下的供氣時間	0.67 s
操作電壓範圍 DC	21.6 V...26.4 V
電氣功耗	1.2 W
持續通電率	100%
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...50 °C
額定工作壓力下的聲壓度	72 dB(A)
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	63 g
電氣介面	插頭
安裝方式	具通孔 透過 H 型導軌 具有附件

特性	值
氣動介面, 氣口 1	QS-6
氣動介面, 氣口 3	開放式消音器
真空介面	QS-6
連接螺紋材質	陽極氧化精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
進氣嘴材料	POM
外殼材質	加強型聚醯胺 POM (加強型)
消音器材料	PE
螺絲材料	鋼
發射器噴嘴材料	精製鋁合金
接頭材質	黃銅 鍍鎳