

關節軸承
SGS-1/2-20
訂貨編號: 532697

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	1/2-20 UNF-2B
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	129 g
	4.55 oz
材料說明	RoHS 合規
外環材料	黃銅
外殼材質	鍍鋅鋼
內滾道材質	鋼
螺帽材料	鍍鋅鋼