



精密過濾器
LFMB-D-MIDI-DA-A

訂貨編號: 532815

FESTO



資料表

特性	值
系列	D
尺寸	Midi
結構特點	纖維過濾器
過濾等級	1 µm
冷凝水排放裝置	全自動
工作壓力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4] 惰性氣體
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [5:4:3] 惰性氣體
過濾效率	99.99 %
最大冷凝容積	43 cm ³
保護罩	金屬保護罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	1.5 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
儲存溫度	-10 °C...60 °C
過濾效率, 細顆粒	99 %
殘餘含油量	0.5 mg/m ³
過濾效率, 油氣溶膠	90 %
差壓顯示器	畫面顯示
安裝方式	是否要: 管式安裝 具有附件
安裝位置	垂直 +/- 5°
氣動介面, 氣口 1	底座
氣動介面, 氣口 2	底座
外殼材質	壓鑄鋅

特性	值
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
碗罩材料	PC
材料說明	RoHS 合規
產品重量	595 g