


# 超精密過濾器

## LFMA-D-MINI-DA

訂貨編號: 532837

FESTO



### 資料表

| 特性                  | 值                                          |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 系列                  | D                                          |
| 尺寸                  | Mini                                       |
| 結構特點                | 纖維過濾器                                      |
| 過濾等級                | 0.01 µm                                    |
| 冷凝水排放裝置             | 手動旋轉                                       |
| 工作壓力                | 0.1 Mpa...1.6 Mpa<br>1 bar...16 bar        |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4]<br>惰性氣體    |
| 輸出的空氣純淨度等級          | 符合 ISO 8573-1:2010 標準的壓縮空氣 [3:4:2]<br>惰性氣體 |
| 過濾效率                | 99.9999 %                                  |
| 保護罩                 | 金屬保護罩                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                                |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| 介質溫度                | 1.5 °C...60 °C                             |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                             |
| 過濾效率, 細顆粒           | 99995 %                                    |
| MPPS                | 0.05 µm                                    |
| 過濾效率 MPPS           | 99.95 %                                    |
| 殘餘含油量               | 0.01 mg/m³                                 |
| 過濾效率, 油氣溶膠          | 99 %                                       |
| 差壓顯示器               | 畫面顯示                                       |
| 安裝方式                | 管式安裝<br>具有附件<br>是否要:                       |
| 安裝位置                | 垂直 +/-5°                                   |
| 氣動介面, 氣口 1          | 底座                                         |
| 氣動介面, 氣口 2          | 底座                                         |
| 外殼材質                | 壓鑄鋅                                        |
| 過濾器材料               | 硼矽酸鹽纖維                                     |
| 碗罩材料                | PC                                         |
| 材料說明                | RoHS 合規                                    |

