

# 精密過濾器濾心 MS6-LFM-A

訂貨編號: 532909

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	6
基於標準	ISO 12500-1 ISO 12500-3
系列	MS
過濾等級	0.01 µm
乾淨空氣等級的最大標準流量	900 l/min
潔淨空氣等級的最小標準流量	135 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:::4] 惰性氣體
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [3:::2]
分級過濾效率·(0.1·-·0.5·µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
過濾效率 MPPS	99.95 %
殘餘含油量	0.01 mg/m <sup>3</sup>