

匯流排連接 FBA-2-M12-5POL-RK

訂貨編號: 533118

FESTO



資料表

特性	值
產品重量	80 g
匯流排介面	插座和插頭, M12x1, 5 針, B 編碼
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	0 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	95 % 無冷凝
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
密封件材質	NBR