


L 型快插式螺紋接頭

QBL-1/2-1/2-U-M

訂貨編號: 533246

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	0.394 in
旋入螺釘上的密封件類型	塗層
設計	L 型
套組規格	5
工作壓力時完整溫度範圍	0.095 Mpa...1 Mpa 13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	0.95 bar...10 bar
海事分類	參見證書
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
產品重量	1.87 oz
安裝方式	外六角形，規格 22 mm
氣動介面，氣口 1	外螺紋 R1/2
氣動介面，氣口 2	適用於氣管外徑 1/2"
釋放環顏色	灰色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT
螺紋密封件材料	NBR
釋放環材料	POM
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼