

# 螺旋形氣管 PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

訂貨編號: 533465

FESTO



## 資料表

特性	值
工作長度	6 m
外徑	9.5 mm
模組長度	1.317 m
流量相關彎曲半徑	50 mm
內徑	6.4 mm
線圈直徑	42 mm
轉數	66
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...15 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 °C...60 °C
標稱扭矩	11 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	430 g
氣動介面，氣口 1	外螺紋 G1/4
氣動介面，氣口 2	外螺紋 G1/4
顏色	藍色
蕭氏硬度	A 87 +/- 3
連接螺紋材質	黃銅 鍍鎳
防屈曲材料	POM
氣管材料	TPE-U(PU)