


# 連接電纜

## VMPA-KMS2-24-2.5-PUR

訂貨編號: 533501



### 資料表

| 特性                 | 值                         |
|--------------------|---------------------------|
| 基於標準               | DIN 41652                 |
| 電纜標識               | 不具有標籤支架                   |
| 連接頻率               | 50                        |
| 產品重量               | 411 g                     |
| 電氣介面 1, 功能         | 現場設備端                     |
| 電氣介面 1, 設計         | 直角式                       |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 插座                        |
| 電氣介面 1, 電纜出口       | 直角式                       |
| 電氣介面 1, 連接系統       | Sub-D                     |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 25                        |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 25                        |
| 電氣介面 1, 安裝類型       | 3x M3 螺絲                  |
| 電氣介面 2, 功能         | 控制器端                      |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 電纜                        |
| 電氣介面 2, 連接系統       | 開放式                       |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 25                        |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 25                        |
| 操作電壓範圍 DC          | 0 V...30 V                |
| 標稱操作電壓 DC          | 24 V                      |
| 允許的電流負載            | 3 A                       |
| 抗電湧性               | 1 kV                      |
| 電纜長度               | 2.5 m                     |
| 電纜特徵               | 拖鏈適用                      |
| 電纜測試條件             | 測試條件按要求提供                 |
| 彎曲半徑, 固定電纜         | 28.6 mm                   |
| 彎曲半徑, 移動電纜         | 49 mm                     |
| 電纜接頭               | M20x1.5                   |
| 電纜直徑               | 10.8 mm                   |
| 電纜結構               | 25 x 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 標稱導線橫切面積           | 0.25 mm <sup>2</sup>      |
| 線端                 | 直接切斷                      |

| 特性                | 值                       |
|-------------------|-------------------------|
| 防護等級              | IP65<br>符合 IEC 60529 標準 |
| 防護等級說明            | 在組裝好的狀態下                |
| 環境溫度              | -25 °C...80 °C          |
| 具有移動電纜的環境溫度       | -25 °C...80 °C          |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟 RoHS 指令            |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令            |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L          |
| 材料說明              | RoHS 合規                 |
| 污染等級              | 3                       |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力             |
| 電纜護套材料            | TPE-U(PUR)              |
| 電纜護套顏色            | 灰色                      |
| 外殼材質              | PA                      |
| 外殼顏色              | 灰色                      |
| 管接螺帽材料            | PA                      |
| 密封件材質             | CR<br>NBR               |
| 電觸頭材料             | 鍍金銅合金                   |