

抓取模組
HSP-25-AS
訂貨編號: 533621

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	25
Y 行程	130 mm...170 mm
Z 行程	50 mm...70 mm
Z 軸行程, 工作行程	25 mm
緩衝	兩端具有液壓緩衝器 軟性特徵曲線
安裝位置	導軌 垂直
結構特點	驅動軸 交叉指南 強制嚮導工作運動順序
位置偵測	透過近接開關
扭矩/嚮向保護	交叉指南
最短週期時間	1 s
重複精度	±0.02 mm
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
驅動軸的最大驅動扭矩	5 Nm
驅動軸的最大軸向力	50 N
最大扭矩 Mx, 動態	3.2 Nm
最大扭矩 Mx, 靜態	15 Nm
最大扭矩 My, 動態	3.2 Nm
最大扭矩 My, 靜態	15 Nm
最大扭矩 Mz, 動態	3.2 Nm
最大扭矩 Mz, 靜態	15 Nm
最大有效負載	1.5 kg
驅動軸的最大徑向力	120 N
6 bar 時的理論出力值	65 N
產品重量	6200 g
前端裝置安裝	具通孔

特性	值
安裝方式	具通孔 透過溝槽螺帽
底板材料	精製鋁合金
十字導軌材料	回火鋼
側面零件材質	精製鋁合金