

密封圈
OL-3/8-200
訂貨編號: 534234

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	ISO 16030
套組規格	200
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...3 Mpa -13.775 psi...435 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...30 bar
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳 質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、 印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
無塵室等級	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
環境溫度	-40 °C...100 °C
室溫下手動鎖緊	是
標稱扭矩	13 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
氣動介面	G3/8
材料說明	RoHS 合規
擋塊材料	鋁
密封件材質	HNBR