

球閥
VAPB-1/4-F-40-F03
訂貨編號: 534302

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	二通型球閥
驅動方式	機械
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
安裝方式	管式安裝
過程閥連接	Rp1/4
開關位置指示器	插槽方向 = 流向
法蘭孔型	F03
內徑	10 mm
公稱通徑 DN	8
閥功能	2/2
流向	可逆
標稱壓力 PN	40
過程閥在差壓/額定壓力時的啟動扭矩 PN	5 Nm
10 bar 差壓下的起步扭矩	3.5 Nm
基於標準	ISO 5211
中等	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·] 惰性氣體 水 中性流體
介質溫度	-20 °C...150 °C
流量 Kv	5.9 m³/h
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
外殼材質	鍍鎳黃銅
外殼物料編號	2.0402 CW617N
閥座密封件材質	PTFE

特性	值
密封件材質	HNBR PTFE
滾珠材料	黃銅 鍍硬鉻
滾珠的物料編號	2.0401 CW614N
軸材質	黃銅
編號軸材料	2.0401 CW614N
產品重量	500 g
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力