

球閥  
VAPB-3/4-F-40-F03  
訂貨編號: 534305

FESTO



資料表

| 特性                   | 值                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 結構特點                 | 二通型球閥                                                |
| 驅動方式                 | 機械                                                   |
| 密封原理                 | 軟密封                                                  |
| 安裝位置                 | 可選                                                   |
| 安裝方式                 | 管式安裝                                                 |
| 過程閥連接                | Rp3/4                                                |
| 開關位置指示器              | 插槽方向 = 流向                                            |
| 法蘭孔型                 | F03                                                  |
| 內徑                   | 20 mm                                                |
| 公稱通徑 DN              | 20                                                   |
| 閥功能                  | 2/2                                                  |
| 流向                   | 可逆                                                   |
| 標稱壓力 PN              | 40                                                   |
| 過程閥在差壓/額定壓力時的啟動扭矩 PN | 6 Nm                                                 |
| 10 bar 差壓下的起步扭矩      | 5.1 Nm                                               |
| 基於標準                 | ISO 5211                                             |
| 中等                   | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>惰性氣體<br>水<br>中性流體 |
| 介質溫度                 | -20 °C...150 °C                                      |
| 流量 Kv                | 41 m³/h                                              |
| 材料說明                 | RoHS 合規                                              |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性  | VDMA24364 區域 III                                     |
| 外殼材質                 | 鍍鎳黃銅                                                 |
| 外殼物料編號               | 2.0402<br>CW617N                                     |
| 閥座密封件材質              | PTFE                                                 |

| 特性        | 值                |
|-----------|------------------|
| 密封件材質     | HNBR<br>PTFE     |
| 滾珠材料      | 黃銅<br>鍍硬鉻        |
| 滾珠的物料編號   | 2.0402<br>CW617N |
| 軸材質       | 黃銅               |
| 編號軸材料     | 2.0401<br>CW614N |
| 產品重量      | 500 g            |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力       |