

單向節流閥  
GRLA-1/4-QS-8-RS-D  
訂貨編號: 534339

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                               |
|-------------------------|---------------------------------|
| 閥功能                     | 單向節流功能                          |
| 氣動介面，氣口 1               | QS-8                            |
| 氣動介面，氣口 2               | G1/4                            |
| 調節元件                    | 滾花螺絲                            |
| 安裝方式                    | 擰入<br>透過外螺紋                     |
| 流量控制方向上的標準標稱流量          | 475 l/min                       |
| 封鎖方向上的標準標稱流量            | 325 l/min...500 l/min           |
| 工作壓力                    | 0.2 bar...10 bar                |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 海事分類                    | 參見證書                            |
| 安裝位置                    | 可選                              |
| 操作壓力的溫度範圍               | 0.2 bar...10 bar                |
| 流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar | 720 l/min                       |
| 止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar   | 610 l/min...760 l/min           |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 無塵室等級                   | 4 級，符合 ISO 14644-1              |
| 儲存溫度                    | -10 °C...40 °C                  |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 標稱扭矩                    | 5 Nm                            |
| 產品重量                    | 50 g                            |
| 材料說明                    | RoHS 合規                         |
| 密封件材質                   | NBR                             |
| 中空螺栓材料                  | 精製鋁合金<br>陽極氧化處理                 |

| 特性     | 值               |
|--------|-----------------|
| 釋放環材料  | POM             |
| 滾花頭材質  | 精製鋁合金<br>陽極氧化處理 |
| 調節螺絲材質 | 高合金不鏽鋼          |
| 擺動接頭材料 | 壓鑄鋅             |