

底座  
CDSV5.0-AS-1/8  
訂貨編號: 534434

FESTO



資料表

| 特性                | 值                              |
|-------------------|--------------------------------|
| 最大閥位數量            | 1                              |
| 標稱操作電壓 DC         | 24 V                           |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 3 - 高耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                 |
| 介質溫度              | -5 °C...50 °C                  |
| 聲壓度               | 75 dB(A)                       |
| 防護等級              | IP65<br>IP66<br>IP67<br>NEMA 4 |
| 環境溫度              | -5 °C...50 °C                  |
| 產品重量              | 690 g                          |
| 電氣介面              | 電纜                             |
| 安裝方式              | 具通孔<br>透過內螺紋安裝                 |
| 通風介面              | M5                             |
| 嚮導排氣口 82/84       | M5                             |
| 嚮導氣口 12           | M5                             |
| 嚮導氣口 14           | M5                             |
| 氣動介面，氣口 1         | G1/8                           |
| 氣動介面，氣口 2         | G1/8                           |
| 氣動介面，氣口 3         | G1/8                           |
| 氣動介面，氣口 4         | G1/8                           |
| 氣動介面，氣口 5         | G1/8                           |
| 材料說明              | RoHS 合規                        |