

限位開關配件
DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR
訂貨編號: 534474

FESTO



資料表

特性	值
許用的電纜直徑	7 mm...13 mm
基於標準	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
設計	圓形
安裝位置	可選
短路電流額定值	否
開關元件功能	轉換開關
反極性保護	否
測量原理	機械式/電控式
開關位置指示器	是
操作電壓範圍 AC	4 V...250 V
操作電壓範圍 DC	4 V...250 V
內部電流消耗, 工作電壓	1 mA...5000 A
絕緣電壓	250 V
最大輸出電流	5000 mA
最小負載電流	4 V/DC 時 1 mA
抗電湧性	2.5 kV
污染等級	3
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP67
環境溫度	-20 °C...70 °C
電氣介面	螺紋端子
電纜接頭	M20x1.5
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼蓋子材料	PC
外殼插座的材料	ABS+PC
控制台材質	ABS+PC