

# 限位開關 DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

訂貨編號: 534475

FESTO



## 資料表

特性	值
許用的電纜直徑	7 mm...13 mm
基於標準	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
設計	圓形
安裝位置	可選
短路電流額定值	脈衝式
開關元件功能	常開觸點
反極性保護	適用於所有電氣連接
測量原理	電感式
開關位置指示器	是
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
內部電流消耗, 工作電壓	0 mA...100 mA
絕緣電壓	50 V
最大輸出電流	100 mA
開關輸出	PNP
抗電湧性	0.5 kV
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP67
環境溫度	-20 °C...70 °C
電氣介面	螺紋端子
電纜接頭	M20x1.5
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼蓋子材料	PC
外殼插座的材料	ABS+PC
控制台材質	ABS+PC