

插頭
FBS-RJ45-8-GS
訂貨編號: 534494

FESTO



資料表

特性	值
寬度	33 mm
高度	41 mm
長度	20 mm
產品重量	15 g
乙太網電纜規格	類型: CAT.5 單根導線直徑: 0.89 - 0.99 mm AWG 24-26 細絲
直接和間接接觸的保護	PELV
許用的電纜直徑	4 mm...5.4 mm
防護等級	IP65 IP67 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-5 °C...60 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	0 - 90% 無冷凝
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	加強型聚醯胺
螺絲材料	鋼
密封件材質	NBR