

蓋子
AK-RJ45
訂貨編號: 534496

FESTO



資料表

特性	值
寬度	33 mm
高度	8 mm
長度	20 mm
產品重量	10 g
防護等級	IP65 IP67 在組裝好的狀態下 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-5 °C...50 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
螺絲材料	鋼
密封件材質	NBR
蓋子材料	PA
相對空氣濕度	無冷凝