


單向節流閥 GRLA-1/4-QB-3/16-U

訂貨編號: 534660

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	排氣單向節流功能
氣動介面，氣口 1	QB-3/16
氣動介面，氣口 2	1/4 NPT
驅動方式	手冊
調節元件	一字圓頭螺絲
安裝方式	擰入 透過外螺紋
流量控制方向上的標準標稱流量	9,5 cfm
封鎖方向上的標準標稱流量	7,31 cfm...9,68 cfm
環境溫度	32 °F...140 °F
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	-13,8 psi...116 psi
流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar	13,6 cfm
止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar	13,6 cfm...14,2 cfm
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	32 °F...140 °F
最大緊固扭矩	8,9 ft-lbf
產品重量	964 oz
旋入螺釘的材料	黃銅 鍍鎳
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR

特性	值
中空螺栓材料	黃銅 鍍鎳
釋放環材料	POM
滾花頭材質	黃銅 鍍鎳
調節螺絲材質	黃銅 鍍鎳
擺動接頭材料	加強型 PBT