

單向節流閥

GRLA-1/4-QB-1/4-U

訂貨編號: 534661

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	排氣單向節流功能
氣動介面，氣口 1	QB-1/4
氣動介面，氣口 2	1/4 NPT
驅動方式	手冊
調節元件	一字圓頭螺絲
安裝方式	擰入 透過外螺紋
流量控制方向上的標準標稱流量	74.5 ft ³ /min
封鎖方向上的標準標稱流量	57.4 ft ³ /min...75.9 ft ³ /min
環境溫度	32 °F...140 °F
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	-13.8 psi...116 psi
流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar	112 ft ³ /min
止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar	112 ft ³ /min...117 ft ³ /min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	32 °F...140 °F
最大緊固扭矩	8.9 ft-lbf
產品重量	1.26 oz
旋入螺釘的材料	黃銅 鍍鎳
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
中空螺栓材料	黃銅 鍍鎳
釋放環材料	POM

特性	值
滾花頭材質	黃銅 鍍鎳
調節螺絲材質	黃銅 鍍鎳
擺動接頭材料	加強型 PBT