



精密調壓閥
MS6N-LRPB-1/2-D7-A8
訂貨編號: 534992

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
系列	MS
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	可選
結構特點	嚮導式膜片精密控制閥
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	為 G1/8 準備
工作壓力	0.1 Mpa...1.4 Mpa 1 bar...14 bar
壓力調整範圍	0.1 bar...12 bar
最大壓力遲滯	0.02 bar
二次排氣流量	900 l/min
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	5000 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	850 g
安裝方式	面板式安裝 管式安裝 具有附件 是否要：
氣動介面，氣口 1	1/2 NPT
氣動介面，氣口 2	1/2 NPT
氣動介面，氣口 3	G1/4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR

特性	值
外殼材質	鋁