

開關閥 MS12-EE

訂貨編號: 535032

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	活塞閘閥
驅動方式	電控
排氣功能	不具節流選項
手動裝置	鎖定式 按鈕式
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	嚮導驅動
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
工作壓力	3 bar...16 bar
搭接	正重疊
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	25000 l/min...32000 l/min
持續通電率	100%
線圈的特性參數	110 V AC: 50 Hz, 啟動功率 11.5 VA, 保持功率 8.9 VA 110 V AC: 60 Hz, 啟動功率 9.5 VA, 保持功率 6.2 VA 230 V AC: 50 Hz, 啟動功率 11.5 VA, 保持功率 9.1 VA 230 V AC: 60 Hz, 啟動功率 9.5 VA, 保持功率 6.4 VA 24 V DC: 4.5 W
允許的電壓波動	+/- 10 %
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...50 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
安裝位置	可選
流向	不可逆
產品重量	3800 g

特性	值
氣動介面, 氣口 3	G1
嚮導氣源	內嚮導
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁