


分支模組
MS12-FRM
訂貨編號: 535035

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
結構特點	分支模組
工作壓力	0 bar...20 bar
在主氣流方向 1->2 上的標準額定流量	25000 l/min...42000 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:::]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
氣動介面，氣口 4	G1
外殼材質	壓鑄鋁