

緩啟動閥
MS12N-DE
訂貨編號: 535039

FESTO



資料表

特性	值
排氣功能	具有節流選項
驅動方式	電控
安裝位置	可選
手動裝置	鎖定式 按鈕式
結構特點	活塞閥座
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣源	內嚮導
流向	不可逆
閥功能	2/2
開關位置指示器	透過附件安裝
工作壓力	3 bar...16 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	25000 l/min...42000 l/min
持續通電率	100%
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	3800 g
訊號狀態顯示器	透過附件安裝
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要：
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁