

精密過濾器  
MS12-LFM  
訂貨編號: 535042

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 系列                | MS                                                         |
| 尺寸                | 12                                                         |
| 結構特點              | 纖維過濾器                                                      |
| 冷凝水排放裝置           | 全自動<br>全自動，電控<br>手動裝置，非鎖定式<br>手動旋轉                         |
| 工作壓力              | 0.08 Mpa...2 Mpa<br>0.8 bar...20 bar<br>11.6 psi...290 psi |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:-:4]<br>惰性氣體                    |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| 介質溫度              | -10 °C...60 °C                                             |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                                             |
| 儲存溫度              | -10 °C...60 °C                                             |
| 安裝方式              | 管式安裝<br>具有附件<br>是否要:                                       |
| 安裝位置              | 垂直 +/-5°                                                   |
| 外殼材質              | 壓鑄鋁                                                        |
| 過濾器材料             | 硼矽酸鹽纖維                                                     |
| 碗罩材料              | 精製鋁合金                                                      |
| 材料說明              | RoHS 合規                                                    |