

油霧器
MS12N-LOE
訂貨編號: 535044

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
工作壓力	1 bar...16 bar
油霧器功能的最小流量	400 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
油黏度	ISO VG 32
環境溫度	0 °C...60 °C
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金