

# 活性炭過濾器 MS12N-LFX

訂貨編號: 535046

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	12
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
結構特點	活性炭過濾器
工作壓力	0 bar...20 bar
乾淨空氣等級的最大標準流量	5056 l/min...15190 l/min
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	4800 l/min...6000 l/min
工作介質	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] 惰性氣體
抗振性	運輸應用測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
介質溫度	5 °C...30 °C
殘餘含油量	0.003 mg/m <sup>3</sup>
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
蓋子材料	PA
材料說明	RoHS 合規
底座材質	精製鋁合金
安裝支架材料	精製鋁合金
金屬防護罩的玻璃視窗材料	PC
密封件材質	NBR
過濾器材料	活性炭
外殼材質	壓鑄鋁
模組連接件材質	精製鋁合金
碗罩材料	精製鋁合金