


直線旋轉夾緊氣缸 CLR-12-10-L-P-A

訂貨編號: 535432

FESTO



資料表

特性	值
總行程	19 mm
活塞直徑	12 mm
活塞桿螺紋	M3
旋轉角	90 度 +/- 4 度
夾緊行程	10 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
擺動方向	左
工作壓力	2 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
2 bar 時的有效夾緊力	12 N
4 bar 時的有效夾緊力	23 N
6 bar 時的有效夾緊力	34 N
夾緊手指螺釘的最大緊固扭矩	1.2 Nm
6 bar 時的理論夾緊力	51 N
產品重量	135 g
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 具有附件 是否要：
氣動介面	M5
墊圈螺絲材質	鋼 鍍鋅

特性	值
蓋子材料	精製鋁合金 含塗層
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	精製鋁合金 光滑陽極氧化處理
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
缸筒材料	精製鋁合金 光滑陽極氧化處理