


過濾器

MS4N-LF-1/4-CUM

訂貨編號: 535686

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
系列	MS
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	5 μm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
結構特點	燒結式過濾器，具有冷凝液分離器
保護罩	整合金屬濾杯
冷凝水分離程度	75 %
工作壓力	0 bar...14 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	1300 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
孔徑	5 μm
產品重量	349 g
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要：
氣動介面，氣口 1	1/4 NPT
氣動介面，氣口 2	1/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁
密封件材質	NBR
過濾器材料	PE
外殼材質	壓鑄鋁

特性	值
碗罩材料	壓鑄鋁 精製鋁合金
螢幕材料	PA
絕緣板材質	POM