


Checkbox CHB-C-X

料號: 536084
將停止供貨的產品

FESTO

精巧結構

Type to be discontinued. Available until 2015. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
最大部件直徑	25 mm
計數功能	是
防護等級	IP64
編碼器接口	符合RS 485 規定
最大部件長度	取決於傳送帶的速度以及所需的解析度
最小部件直徑	0.5 mm
最小部件長度	1 mm
輸出	傳送設備控制 輸送帶控制 / 待命狀態 "警告"狀態信息 不正確零件 合格部件, 方位錯誤 合格部件, 方位正確 故障輸出 PLC_Power 計數器預設值已經達到
輸入	外部啟動 Counter Reset 外部錯誤 Camera - Enable 內建感測器2 內建感測器 1 外部感測器 外部教導 Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 按鍵失效
每個型號記憶內所能儲存的不同方位的最大數量	8
型號記憶內存的最大數量	12
數量預選	CheckKon 軟體
計數範圍	1 - 2 Mrd.
內部保險絲	8 A 保險絲
電子輸出限制	700 mA
PLC連接處的最大總電流	1 A
額定工作電壓 DC	24 V
空載輸出時的電流消耗	750 mA
容許的電壓波動	+/- 15 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
環境條件	乾燥

特性	值
	屏蔽極端外部光源 盡可能乾淨的環境空氣
環境溫度	-5 ... 50 °C
影像設備解析度	6/100 mm
曝光時間	128 ... 1,024 µs
診斷接口	4-pin M12x1 RS 232 接口 115 Kbaud 插頭插座