

精巧型氣缸
ADN-40-10-A-P-A
訂貨編號: 536290

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm
活塞直徑	40 mm
活塞桿螺紋	M10x1.25
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
符合標準	ISO 21287
活塞桿端部	外螺紋
位置偵測	透過近接開關
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	0.06 Mpa...1 Mpa 0.6 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.7 J
6 bar 時的理論出力值，返回行程	686 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	754 N
移動質量	112 g
產品重量	399 g
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 具有附件 是否要：
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
墊圈螺絲材質	鋼
蓋子材料	陽極氧化精製鋁合金
密封件材質	TPE-U(PUR)

特性	值
活塞桿材質	高合金鋼
缸筒材料	光滑陽極氧化精製鋁合金